

OPIS



Termostat Raychem FrostGuard-ECO Raychem zapewnia kontrolę temperatury i jednocześnie optymalizuje zużycie energii. Zaprojektowany specjalnie do samoregulujących zestawów grzewczych Raychem FrostGuard przeznaczonych do ochrony rur przed zamarzaniem.

Termostat FrostGuard-ECO jest po prostu podłączany bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Do niego podłączany jest następnie przewód grzejny.

Termostat posiada zewnętrzny czujnik temperatury, który można umieścić na rurze pod izolacją lub używać jako czujnik temperatury otoczenia załączający/wyłączający system grzewczy.

Przy zakresie kontroli temperatury w przedziale 0°C do 10°C, termostat oferuje 80% oszczędności energii w porównaniu z samoregulującym systemem grzewczym bez sterownika.

ZASTOSOWANIE

Termostat FrostGuard-ECO stosowany jest wraz z zestawem FrostGuard w następujących aplikacjach:

- garażach
- stajniach do zapobiegania zamarzaniu rur doprowadzających wodę
- w budynkach gospodarczych
- w schroniskach dla zwierząt
- do ochrony rur w pomieszczeniach nieogrzewanych
- domkach kempingowych

Do ochrony kranów na zewnątrz budynków.

Ochrona przed zamarzaniem rur z kondensatem na wyjściu ze zbiornika.

ZALETY

Nie wymaga instalacji przez wykwalifikowanego elektryka. Wystarczy włożyć wtyczkę z termostatem do gniazdka, zamontować czujnik i nastawić wymaganą temperaturę.

Zapewnia oszczędność energii do 80% w zestawie z samoregulującymi systemami grzewczymi do ochrony rur przed zamarzaniem.

Możliwość pomiaru temperatury rurociągu lub otoczenia.

DANE TECHNICZNE

Napięcie	230 Vac
Zakres kontroli temperatury	0°C do +10°C
Maksymalna temperatura pracy	+40°C
Minimalna temperatura pracy	-20°C
Certyfikaty i dopuszczenia	Testowany i dopuszczony zgodnie z normami: EN 60730-1, EN 60730-2-9, certyfikat CE.
Diody LED	(i) Sygnalizacja zasilania (czerwona) (ii) a. Sygnalizacja pracy systemu (zielona) b. Sygnalizacja awarii (zielona zmienia kolor na pomarańczowy)

INFORMACJA HANDLOWA

Kod produktu	Nr katalogowy	Opis	Nr EAN
R-FG-CONT-ECO-EURO	1244-011310	FrostGuard-ECO Control	5414506013351

PRODUKTY POWIĄZANE

Nazwa produktu	Nr katalogowy	Opis
FrostGuard-2M	928206-000	Samoregulujący przewód grzejny (2 m)
FrostGuard-4M	524628-000	Samoregulujący przewód grzejny (4 m)
FrostGuard-6M	845612-000	Samoregulujący przewód grzejny (6 m)
FrostGuard-8M	493074-000	Samoregulujący przewód grzejny (8 m)
FrostGuard-10M	641438-000	Samoregulujący przewód grzejny (10 m)
FrostGuard-13M	108722-000	Samoregulujący przewód grzejny (13 m)
FrostGuard-16M	924248-000	Samoregulujący przewód grzejny (16 m)
FrostGuard-19M	468683-000	Samoregulujący przewód grzejny (19 m)
FrostGuard-22M	107422-000	Samoregulujący przewód grzejny (22 m)
FrostGuard-25M	768868-000	Samoregulujący przewód grzejny (25 m)
FrostGuard-30M	1244-022826	Samoregulujący przewód grzejny (30 m)
FrostGuard-35M	1244-022827	Samoregulujący przewód grzejny (35 m)
FrostGuard-40M	1244-022828	Samoregulujący przewód grzejny (40 m)
FrostGuard-50M	1244-022829	Samoregulujący przewód grzejny (50 m)
FrostGuard-60M	1244-022830	Samoregulujący przewód grzejny (60 m)
FrostGuard-80M	1244-022831	Samoregulujący przewód grzejny (80 m)
FrostGuard-100M	1244-022832	Samoregulujący przewód grzejny (100 m)

Polska

Tel +48 22 331 29 50
Fax +48 22 331 29 51
SalesPL@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat