

ESTACIÓN DE TRABAJO DE COMPUTADOR A PROLINE SERIE GOLD, TIPO 12



CERTIFICACIONES DE LA INDUSTRIA

Homologado por UL 508A; tipo 12; número de archivo E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 12
IEC 60529, IP55

APLICACION

La estación de trabajo para computadora PROLINE™ serie Gold es una solución de funcionalidad completa, lista para usarse, para proteger sistemas de computación con PC. Hecho de un resistente cuerpo de una sola pieza, este gabinete puede usarse con una extensa gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES

- Cuerpo de acero calibre 14
- Puertas y cubiertas de acero calibre 14 y 16
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Empaque de espuma sin uniones en todas las puertas y cubiertas
- Ventana de policarbonato gris ahumado de 0.25 pulg. de grueso en la puerta frontal superior
- Cerrojos de cuarto de giro en la puerta frontal superior de los gabinetes de 1400 mm de altura
- Sistema de cerrojo PROLINE y manijas oscilantes para puerta con cerradura de candado en la puerta frontal superior de los gabinetes de 1600 y 1800 mm de altura
- Puertas frontal inferior sólida y puerta trasera completas con manijas oscilantes y cerradura de llave
- Los rieles internos facilitan el montaje de los componentes internos PROLINE
- Las opciones incluyen puertas frontales superiores sólidas y tapas frontales y traseras sólidas con sujetadores de tornillos
- La abertura trasera completa ofrece el máximo espacio de almacenamiento y fácil acceso a los componentes en el interior
- Subpanel parcial opcional
- Bisagras en la parte inferior de los gabinetes de 1400 mm de altura



ACABADO

El gabinete tiene acabado de pintura pulverizada de poliéster gris claro texturizado RAL 7035. La puerta del teclado tiene acabado texturizado de pintura pulverizada de poliéster negro RAL 9005.

BOLETÍN: P10

Producto estándar Estación de trabajo de computadora, Tipo 12

Número de catálogo	AxBxC mm/pulg.	Altura nominal	Anchura nominal	Profundidad nominal	K mm/pulg.	M mm/pulg.	N mm/pulg.	O mm/pulg.	P mm/pulg.	R mm/pulg.	S mm/pulg.	Altura de abertura de puerta superior mm/pulg.	Anchura de abertura de puerta superior mm/pulg.	Altura de abertura de puerta inferior mm/pulg.	Anchura de abertura de puerta inferior mm/pulg.	Altura de abertura de puerta trasera mm/pulg.	Anchura de abertura de puerta trasera mm/pulg.
PGLD1466CWS	1400 x 600 x 600 55.12 x 23.62 x 23.62	1400	600	600	886 34.88	319 12.56	440 17.32	544 21.42	471 18.54	1288 50.71	759 29.88	406 16.00	536 21.10	709 27.91	536 21.10	1454 57.25	536 21.10
PGLD1468CWS	1400 x 600 x 800 55.12 x 23.62 x 31.50	1400	600	800	886 34.88	319 12.56	440 17.32	544 21.42	471 18.54	1288 50.71	759 29.88	406 16.00	536 21.10	709 27.91	536 21.10	1454 57.25	536 21.10
PGLD1486CWS	1400 x 800 x 600 55.12 x 31.50 x 23.62	1400	800	600	886 34.88	319 12.56	640 25.20	715 28.15	471 18.54	1288 50.71	759 29.88	406 16.00	736 28.98	709 27.91	736 28.98	1454 57.25	736 28.98
PGLD1666CWS	1600 x 600 x 600 62.99 x 23.62 x 23.62	1600	600	600	916 36.06	316 12.44	440 17.32	542 21.34	468 18.43	1331 52.40	766 30.16	436 17.17	536 21.10	739 29.09	536 21.10	1511 59.49	536 21.10
PGLD1668CWS	1600 x 600 x 800 62.99 x 23.62 x 31.50	1600	600	800	916 36.06	316 12.44	440 17.32	542 21.34	468 18.43	1331 52.40	766 30.16	436 17.17	536 21.10	739 29.09	536 21.10	1511 59.49	536 21.10
PGLD1686CWS	1583 x 808 x 542 62.32 x 31.81 x 21.34	1600	800	600	916 36.06	316 12.44	640 25.20	714 28.11	468 18.43	1331 52.40	766 30.16	436 17.17	736 28.98	739 29.09	736 28.98	1511 59.49	736 28.98
PGLD1866CWS	1785 x 608 x 552 70.19 x 23.94 x 21.74	1800	600	600	916 36.06	517 20.35	440 17.32	679 26.73	669 26.34	1431 56.34	766 30.16	637 25.08	536 21.10	739 29.09	536 21.10	1711 67.36	536 21.10
PGLD1868CWS	1800 x 600 x 800 70.87 x 23.62 x 31.50	1800	600	800	916 36.06	517 20.35	440 17.32	679 26.73	669 26.34	1431 56.34	766 30.16	637 25.08	536 21.10	739 29.09	536 21.10	1711 67.36	536 21.10
PGLD1886CWS	1800 x 800 x 600 70.87 x 31.50 x 23.62	1800	800	600	916 36.06	517 20.35	640 25.20	823 32.40	669 26.34	1431 56.34	766 30.16	637 25.08	736 28.98	739 29.09	736 28.98	1711 67.36	736 29.98





87563579

Producto estándar **Gabinete de 1200 mm**

Número de catálogo	AxBxC mm/pulg.	Altura nominal	Anchura nominal	Profundidad nominal	K mm/pulg.	M mm/pulg.	N mm/pulg.	O mm/pulg.	P mm/pulg.	R mm/pulg.	S mm/pulg.	Altura de abertura de puerta superior mm/pulg.	Anchura de abertura de puerta superior mm/pulg.	Altura de abertura de puerta inferior mm/pulg.	Anchura de abertura de puerta inferior mm/pulg.	Altura de abertura de puerta trasera mm/pulg.	Anchura de abertura de puerta trasera mm/pulg.
PGLD14126CWS	1400 x 1200 x 600 55.12 x 47.24 x 23.62	1400	1200	600	886	319	1040	1088	471	1288	759	406	1136	709	536	1454	1136
					34.88	12.56	40.94	42.83	18.54	50.71	29.88	16.00	44.72	27.91	21.10	57.25	44.72

- Configuración estándar**
- Gabinete
 - Compartimiento para teclado
 - El compartimiento para teclado está del lado derecho y la tapa está del lado izquierdo
 - Repisa (4)
 - Puerta superior delantera con ventana
 - Puerta sólida delantera inferior
 - Puerta sólida superpuesta trasera
 - División central vertical
 - Argollas de levantamiento
- Componentes opcionales**
- ▲ Puerta sólida delantera superior
 - ▲ Tapa sólida delantera superior
 - ▲ Tapa trasera



87570597

Notas