


FCS COLLARE A PERA AD ALTEZZA REGOLABILE



Material: Acciaio
Finitura: Elettrozincata



CARATTERISTICHE

- Raccomandati per il supporto di tubazioni di impianti sprinkler fissi, privi di isolamento
- La fascia e il nottolino, completamente riprogettati, minimizzano l'attrito per consentire un più semplice posizionamento lungo la barra filettata (dimensioni da 1/2" a 4")
- Le estremità lavorate della parte superiore della fascia semplificano il montaggio e lo smontaggio del collare
- I bordi arrotondati della fascia aiutano lo scorrimento interno del tubo, limitando lo sfregamento e i danni alle tubazioni in metallo o plastica
- La confezione include tutto il necessario per l'installazione

Pezzo numero	Articolo numero	Dimensione tubo (")	NB/DN	OD (mm)	RS	W (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (N)	Certificazioni
FCS0050M8	597961	1/2	15	21	M8	12	71	28	18	1,600	VdS
FCS0075M8	597962	3/4	20	27	M8	12	74	28	14	1,600	VdS
FCS0075M10	597968	3/4	20	27	M10	12	76	28	14	1,600	FM, VdS
FCS0100M8	597963	1	25	34	M8	12	82	33	16	1,600	VdS
FCS0100M10	597969	1	25	34	M10	12	84	33	16	1,600	FM, VdS
FCS0125M8	597964	1 1/4	32	43	M8	12	87	33	11	1,600	VdS
FCS0125M10	597971	1 1/4	32	43	M10	12	89	33	11	1,600	FM, VdS
FCS0150M8	597965	1 1/2	40	48	M8	12	95	38	14	1,600	VdS
FCS0150M10	597972	1 1/2	40	48	M10	12	97	38	14	1,600	FM, VdS
FCS0200M8	597966	2	50	60	M8	12	110	47	17	1,600	VdS
FCS0200M10	597973	2	50	60	M10	12	112	47	17	1,600	FM, VdS
FCS0250M10	597974	2 1/2	65	76	M10	15	139	64	26	2,500	FM, VdS
FCS0300M10	597975	3	80	89	M10	15	161	79	34	2,500	FM, VdS
FCS0400M10	597976	4	100	114	M10	15	203	108	51	2,500	FM, VdS
FCS0500M12	597977	5	125	140	M12	15	227	114	44	2,900	FM, VdS
FCS0600M12	597978	6	150	165	M12	15	272	146	63	4,000	FM, VdS
FCS0800M16	597979	8	200	219	M16	25	349	184	75	4,000	FM, VdS
FCS1000M20	597981	10	250	273	M20	25	480	279	143	6,500	VdS



Il nostro ricco portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

ATTENZIONE:

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati unicamente in conformità con quanto riportato nei fogli di istruzioni ed installazione dei prodotti nVent. Fogli di istruzioni sono disponibili presso il sito nVent.com/ERICO e presso il rappresentante del servizio clienti di nVent. Un'installazione incorretta, un uso improprio, un'applicazione inadeguata o altre inosservanze delle istruzioni e avvertenze fornite da nVent può causare malfunzionamenti, danni materiali, lesioni personali gravi e morte e/o invalidare la garanzia.

©2018 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà di o concessi in licenza da nVent Services GmbH e consociate. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai loro rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.