


FCS COLGADOR PERA DE ALTURA AJUSTABLE



Material: Acero
Acabado: Electrozincado



CARACTERÍSTICAS

- Recomendado para la suspensión de tuberías estacionarias no aisladas de Sistemas de Rociadores contra Incendio.
- Estructura rediseñada y tuerca ciega para minimizar la fricción y facilitar el ajuste de nivel en la varilla roscada (diámetros de 1/2 in a 4 in).
- Extremos especialmente forjados para simplificar el ensamble y desensamble del colgador.
- Bordes redondeados para ayudar a guiar la tubería a través del colgador limitando el riesgo de daño en la tubería plástica o de metal.
- El paquete incluye toda la tornillería necesaria para la instalación

N.º de pieza	N.º de artículo	Diámetro del tubo (")	NB/DN	OD (mm)	RS	W (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (N)	Certificaciones
FCS0050M8	597961	1/2	15	21	M8	12	71	28	18	1,600	VdS
FCS0075M8	597962	3/4	20	27	M8	12	74	28	14	1,600	VdS
FCS0075M10	597968	3/4	20	27	M10	12	76	28	14	1,600	FM, VdS
FCS0100M8	597963	1	25	34	M8	12	82	33	16	1,600	VdS
FCS0100M10	597969	1	25	34	M10	12	84	33	16	1,600	FM, VdS
FCS0125M8	597964	1 1/4	32	43	M8	12	87	33	11	1,600	VdS
FCS0125M10	597971	1 1/4	32	43	M10	12	89	33	11	1,600	FM, VdS
FCS0150M8	597965	1 1/2	40	48	M8	12	95	38	14	1,600	VdS
FCS0150M10	597972	1 1/2	40	48	M10	12	97	38	14	1,600	FM, VdS
FCS0200M8	597966	2	50	60	M8	12	110	47	17	1,600	VdS
FCS0200M10	597973	2	50	60	M10	12	112	47	17	1,600	FM, VdS
FCS0250M10	597974	2 1/2	65	76	M10	15	139	64	26	2,500	FM, VdS
FCS0300M10	597975	3	80	89	M10	15	161	79	34	2,500	FM, VdS
FCS0400M10	597976	4	100	114	M10	15	203	108	51	2,500	FM, VdS
FCS0500M12	597977	5	125	140	M12	15	227	114	44	2,900	FM, VdS
FCS0600M12	597978	6	150	165	M12	15	272	146	63	4,000	FM, VdS
FCS0800M16	597979	8	200	219	M16	25	349	184	75	4,000	FM, VdS
FCS1000M20	597981	10	250	273	M20	25	480	279	143	6,500	VdS



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

ADVERTENCIA:

Los productos nVent deben ser instalados y usados únicamente como está indicado en las hojas de instrucciones y materiales de entrenamiento de nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en nVent.com/ERICO y con su representante de Servicio a Clientes de nVent. La instalación inapropiada, mal uso, aplicación incorrecta o cualquier otra falta en el completo seguimiento a las instrucciones y advertencias de nVent puede ocasionar un mal funcionamiento del producto, daños en la propiedad, lesiones corporales serias e inclusive la muerte así como la invalidación de la garantía.

©2018 nVent. Todos los logotipos y marcas nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se hallan autorizados por los mismos. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

CADDY-DS-B1303S-B388LT17EUSP-ES-1805