

Referencia	Código	Intensidad máxima Elegible IEC	Lado de línea: Número de conexiones		Lado de línea: Tamaño mínimo y máximo del conductor	Lado carga: Número de conexiones		Lado carga: Tamaño mínimo y máximo del conductor	Profundidad	Altura	Ancho	
			Icono	Cables		Icono	Cables					
UD-80A		569010	80 A		1 Cable	6 - 16 mm <sup>2</sup> #16 - # 4 AWG		6 Cables	2.5 - 16 mm <sup>2</sup> #16 - # 4 AWG	46 mm	69 mm	30 mm
UDJ-125A		569020	125 A		1 Cable	10 - 35 mm <sup>2</sup> #8 - 1/0 AWG		7 Cables	2.5 - 16 mm <sup>2</sup> #14 - # 4 AWG	46 mm	77 mm	29 mm
UDJ-160A		569030	160 A		1 Cable	10 - 70 mm <sup>2</sup> #8 - 3/0 AWG		7 Cables	2.5 - 16 mm <sup>2</sup> #14 - # 4 AWG	46 mm	77 mm	29 mm
UD-250A		569040	250 A		1 Cable	35 - 120 mm <sup>2</sup> #6 AWG - 250 kcmil		11 Cables	2.5 - 35 mm <sup>2</sup> #14 - # 1 AWG	50 mm	96 mm	49 mm
UDF-250A		569041	250 A		Flat Conductor	Flexibar 3X9X0.8 - 6x15.5x0.8		6 Cables	2.5 - 16 mm <sup>2</sup> #14 - # 4 AWG	46 mm	79 mm	29 mm
UD-400A		569050	400 A		1 Cable	95 - 185 mm <sup>2</sup> 3/0 AWG - 400 kcmil		11 Cables	2.5 - 35 mm <sup>2</sup> #14 - # 1 AWG	50 mm	96 mm	49 mm
UD-400112AL		569252	400 A		1 Cable	95 - 185 mm <sup>2</sup> 3/0 AWG - 400 kcmil		12 Cables	2.5 - 10 mm <sup>2</sup> # 14 - # 6 AWG	50 mm	96 mm	55.73 mm
UD-400112CU		569052	400 A		1 Cable	96 - 185 mm <sup>2</sup> 3/0 AWG - 400 kcmil		12 Cables	2.5 - 10 mm <sup>2</sup> # 14 - # 6 AWG	50 mm	96 mm	55.73 mm
UD-400212AL		569251	400 A		2 Cables	35 - 95 mm <sup>2</sup> #8 - 3/0 AWG		12 Cables	2.5 - 10 mm <sup>2</sup> # 14 - # 6 AWG	50 mm	96 mm	55.73 mm
UD-400212CU		569051	400 A		2 Cables	35 - 95 mm <sup>2</sup> #8 - 3/0 AWG		12 Cables	2.5 - 10 mm <sup>2</sup> # 14 - # 6 AWG	50 mm	96 mm	55.73 mm
UDF-500A		569060	500 A		Flat Conductor	Flexibar 4x15.5x0.8 - 8x24x1		11 Cables	2.5 - 35 mm <sup>2</sup> #14 - # 1 AWG	50 mm	96 mm	49 mm
UD6C500AL		569201	500 A		1 Cable	95 - 240 mm <sup>2</sup> 3/0AWG- 500 kcmil		6 Cables	10 - 50 mm <sup>2</sup> #8 - 1/0 AWG	148.1 mm	90.2 mm	43.7 mm
UDF6C500AL		569202	500 A		Flat Conductor	Flexibar 2x20x1 - 10x24x1 IBS/IBSB 50 - 100 mm <sup>2</sup>		6 Cables	10 - 50 mm <sup>2</sup> #8 - 1/0 AWG	148.1 mm	90.2 mm	43.7 mm
UDF9C500AL		569204	500 A		Flat Conductor	Flexibar 2x20x1 - 10x24x1 IBS/IBSB 50 - 100 mm <sup>2</sup>		9 Cables	4 - 25 mm <sup>2</sup> #12 - # 4 AWG	127 mm	78 mm	43.7 mm
UDF12C500AL		569206	500 A		Flat Conductor	Flexibar 2x20x1 - 10x24x1 IBS/IBSB 50 - 100 mm <sup>2</sup>		12 Cables	4 - 25 mm <sup>2</sup> #12 - # 4 AWG	127 mm	78 mm	43.7 mm
UD9C630AL		569203	630 A		1 Cable	120 - 300 mm <sup>2</sup> 4/0 AWG- 600 kcmil		9 Cables	4 - 25 mm <sup>2</sup> #12 - # 4 AWG	127 mm	78 mm	43.7 mm
UD2C12C630AL		569205	630 A		2 Cables	95 - 185 mm <sup>2</sup> 3/0 AWG - 400 kcmil		12 Cables	4 - 25 mm <sup>2</sup> #12 - # 4 AWG	127 mm	78 mm	43.7 mm
UDF12C800AL		569208	800 A		Flat Conductor	Flexibar 2x20x1 - 10x32x1 IBS/IBSB 50 - 240 mm <sup>2</sup>		12 Cables	4 - 25 mm <sup>2</sup> #12 - # 4 AWG	147.3 mm	79.8 mm	55.2 mm
UD2C12C1000AL		569207	1000 A		2 Cables	35 - 240 mm <sup>2</sup> 2 AWG - 500 kcmil		12 Cables	4 - 25 mm <sup>2</sup> #12 - # 4 AWG	147.3 mm	79.8 mm	55.2 mm
UDF9C1000AL		569210	1000 A		Flat Conductor	Flexibar 6x24x1 - 10x50x1 IBS/IBSB 120 - 240 mm <sup>2</sup>		9 Cables	10 - 95 mm <sup>2</sup> #8 - 3/0 AWG	195.6 mm	105.9 mm	70.5
UD2C9C1250AL		569209	1250 A		2 Cables	185 - 400 mm <sup>2</sup> 400 kcmil - 750 kcmil		9 Cables	10 - 95 mm <sup>2</sup> #8 - 3/0 AWG	195.6 mm	105.9 mm	70.5