



Beskrivelse: Termostat med NC / NO kontakter til at styre temperaturen i tavler. ETR202 med en normalt lukket kontakt til regulering af varmeapparater. ETR201 med en normalt åben kontakt til regulering af køleanlæg eller signal enheder. Følelementet er fremstillet af termostatisk bimetal. Monteringsclipsen til 35 mm DIN-skinne (EN 60715).

Materiale: Plastic iht. UL94 V-0.

Indstillings område: 0 °C to +60 °C. Skiftende tempersturforskel under 7 °K og tolerance ± 4 °K.

Afbryder kapacitet: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Værdi i parentes for induktiv belastninger.

Driftstemperatur: -20 °C til +80 °C.

Service life: > 100,000 koblinger.

Tilslutning: Skrueterminal for kabel (0.5 to 2.5 mm²).

Tæthedegrad: IP 20.

Godkendelser: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Overfladebehandling: RAL 7035.

Pakke størrelse: 1 stk.

Beskrivelse	Artikelnr.
Normalåbnet kontakt	ETR201
Normallukket kontakt	ETR202