



Beskrivelse: Termostat med NC/NO kontakter for styring av temperaturen i skap. ETR202 med en "normally closed" kontakt for regulering av varme elementer. ETR201 med en "normally open" kontakt for regulering av kjøle enheter eller signal utstyr. Sensor element termisk bimetall. Snapp feste for 35mm DIN skinne (EN60715).

Materiale: Plast i hht. UL94 V-0.

innstillingsområde 0 °C to 60 °C.

Bryterkapasitet: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Verdi på braketter for induktiv last.

Driftstemperatur: -20 °C til +80 °C.

Levetid: > 100,000 sykluser.

Tilkobling: Skru terminal for kabel (0.5 til 2.5 mm²).

Tetthetsgrad: IP 20.

Godkjenninger: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Overflatebehandling: RAL 7035.

Pakning: 1 stk.

Beskrivelse	Artikkel nr.
Kontakt som vanligvis er åpen	ETR201
Kontakt som vanligvis er lukket	ETR202