



IP 66, 67 | IK 07/08



Polyesterové svorkovnice, MGRP, se stupněm krytí IP 66, 67. Jsou běžně k dispozici v různých velikostech. Řada MGRP je díky vysoké rezistenci vůči korozi i UV světlu vhodná pro vnitřní i vnější prostředí. Do svorkovnice se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů.

Popis: Polyesterová krabice. Vhodná pro použití venku, UV rezistentní podle UL746 C.

Materiál: Polyester vyztužený skleněným vláknem.

Těsnění: Standardní dodávka s polyuretanovým těsněním. Silikonové, neoprenové a EPDM těsnění dostupné na požádání.

Tepelná odolnost: -40 až +100 °C se standardním polyuretanovým těsněním; -60 až +130 °C se silikonovým těsněním; -35 až +100 °C s těsněním EPDM; -30 až +80 °C s neoprenovým těsněním.

Hořlavost: UL94 V-0.


Ochrana: IP 66, 67 | IK 08, 07 pro MGRP08080xGE.

Povrch: RAL 7000.

Schválení: CE, GOST. Pokud potřebujete certifikát cULus_ UL Listed, obraťte se na naše prodejní oddělení.

Dodávka: Tělo, kryt a šrouby krytu. Šrouby krytu vyrobeny z nerezové oceli.

Poznámka: Montážní deska, GMP a panty, HHI jsou dostupné separátně.



V	Š	H	Hmotnost (kg)	Tloušťka těla	Tloušťka krytu	Počet šroubů víka	Objednací číslo
75	80	55	0.25	3.5	4	4	MGRP080806GE
75	80	75	0.30	3.5	4	4	MGRP080808GE
75	110	55	0.30	3.5	4	4	MGRP081106GE
75	110	75	0.35	3.5	4	4	MGRP081108GE
75	160	55	0.40	3.5	4	4	MGRP081606GE
75	160	75	0.50	3.5	4	4	MGRP081608GE
75	190	55	0.45	3.5	4	4	MGRP081906GE
75	190	75	0.55	3.5	4	4	MGRP081908GE
120	122	90	0.75	4.5	5	4	MGRP121209GE
120	220	90	1.10	4.5	4	4	MGRP122209GE
160	160	90	1.30	6	5	4	MGRP161609GE
160	260	90	1.85	6	5	4	MGRP162609GE
160	360	90	2.30	6	5	4	MGRP163609GE
160	560	90	3.35	6	5	6	MGRP165609GE
250	255	120	2.80	6	5	4	MGRP252612GE
250	400	120	4.00	6	5	4	MGRP254012GE
405	400	120	5.25	6	5	4	MGRP414012GE

MGRP

Polyesterové skříňky