



IP 66, 67 | IK 08



Řada polykarbonátových svorkovnic, OSCP, se stupněm krytí IP 66, 67, lze zvětšit hloubku. Je běžně k dispozici v různých velikostech. Při použití nastavovacího rámu, OSCP-EE, lze nainstalovat hlubší součásti. Řada OSCP se hodí do vnitřního i venkovního prostředí a díky větší odolnosti vůči UV záření také do míst vystavených přímému slunci. Do svorkovnice se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů.

Popis: Polykarbonátová skříňka, bez halogenu, vhodná pro venkovní použití. Vysoká odolnost vůči UV záření. Samozhášecí.

Materiál: Polykarbonát.

Těsnění: Polyuretanové těsnění integrované do krytu skříňky.

Tepelná odolnost: -40 až +80 °C.

Hořlavost: UL746C 5V.


Ochrana: IP 66, 67 | IK 08 (-25 až +35 °C).

Povrch: RAL 7035.


Schválení: CE, GOST. Pokud potřebujete certifikát cULus_ UL Listed, obraťte se na naše prodejní oddělení.

Dodávka: Tělo, kryt, šrouby krytu z polyamidu a montážní šrouby.

Front view




Sectional side view




SECTION A-A

Inside box view



Top view



S šedým krytem

V	Š	H	Vnitřní hloubka (mm)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
200	200	132	115	1.30	OPCP202013GE
200	300	132	115	1.70	OPCP203013GE
200	400	132	115	2.00	OPCP204013GE
300	300	132	115	2.15	OPCP303013GE
300	400	132	115	2.70	OPCP304013GE
300	600	132	115	3.60	OPCP306013GE
400	600	132	115	4.55	OPCP406013GE

S průhledným krytem

V	Š	H	Vnitřní hloubka (mm)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
200	200	132	115	1.25	OPCP202013TE
200	300	132	115	1.70	OPCP203013TE
200	400	132	115	2.00	OPCP204013TE
300	300	132	115	2.10	OPCP303013TE
300	400	132	115	2.00	OPCP304013TE
300	600	132	115	3.50	OPCP306013TE
400	600	132	115	4.50	OPCP406013TE

OPCP

Velká polykarbonátová skříňka