

# Kort vinkelfäste för hörn med 1-2 hål



## DESIGN

Används för att skapa metallramar med nVent CADDY Eristrut-profiler

## SPECIFIKATIONER

Table 1/3

| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | Material                          | Slutför       | A.     | B.    |
|---------------|---------------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|-------|
| ZW202         | 313350        | 1522806  | Stål                              | Varmförzinkad | 103 mm | 42 mm |
| ZWA202S6      | 387625        | 1522778  | Rostfritt stål<br>316 (en 1,4401) |               | 103 mm | 42 mm |
| ZWA202        | 387620        |          | Stål                              | Varmförzinkad | 103 mm | 42 mm |


Table 2/3

| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | Hålstorlek (HS) | Tjocklek (T) | Skruv medföljer | Skruvdiameter (Sc) |
|---------------|---------------|----------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|
| ZW202         | 313350        | 1522806  | 14              | 6            | Ja              | 10                 |
| ZWA202S6      | 387625        | 1522778  | 14              | 6            | Nej             |                    |
| ZWA202        | 387620        |          | 14              | 6            | Nej             |                    |

Table 3/3

| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | Skruvlängd (L) |
|---------------|---------------|----------|----------------|
| ZW202         | 313350        | 1522806  | 25mm           |
| ZWA202S6      | 387625        | 1522778  |                |
| ZWA202        | 387620        |          |                |

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

