

107 Omslagsrem för CPVC-rör



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Inkluderar utsvängda kanter för att skydda rör

Klassad för användning med CPVC sprinklerrör

Monteringsskruv ingår

SPECIFIKATIONER

Yta: Förgalvaniserad

Material: Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Ytterdiameter (OD)	Hålstorlek (HS)	A	B
1070125EG	597818	32	42.2 mm	5.8 mm	41.3 mm	77.8 mm
1070100EG	597817	25	33.7 mm	5.8 mm	36.5 mm	68.3 mm
1070200EG	597821	50	60.3 mm	5.8 mm	47.6 mm	93.7 mm

Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Ytterdiameter (OD)	Hålstorlek (HS)	A	B
1070150EG	597819	40	48.3 mm	5.8 mm	44.5 mm	84.1 mm
1070075EG	597816	20	26.9 mm	5.8 mm	31.8 mm	60.3 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	C	Hängaravstånd
1070125EG	597818	30.2 mm	1.95 m Max
1070100EG	597817	30.2 mm	1.8 m Max
1070200EG	597821	30.2 mm	2.4 m Max
1070150EG	597819	30.2 mm	2.1 m Max
1070075EG	597816	30.2 mm	1.65 m Max

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

