

108 två hål rem för CPVC rör



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Inkluderar utsvängda kanter för att skydda rör

Klassad för användning med CPVC sprinklerrör

Monteringsskruvar ingår

SPECIFIKATIONER

Slutför: Förgransad

Material: Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Ytterdiameter (OD)	Hålstorlek (HS)	A.	B.
1080125EG	597824	32	42.2 mm	5.8 mm	108 mm	82.6 mm
1080100EG	597823	25	33.7 mm	5.8 mm	88.9 mm	63.5 mm
1080150EG	597825	40	48.3 mm	5.8 mm	112.7 mm	87.3 mm

Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Ytterdiameter (OD)	Hålstorlek (HS)	A.	B.
1080200EG	597826	50	60.3 mm	5.8 mm	125.4 mm	100 mm
1080075EG	597822	20	26.9 mm	5.8 mm	82.6 mm	57.2 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	C.	Avstånd för hängare
1080125EG	597824	30.2 mm	1.95 m Max
1080100EG	597823	30.2 mm	1.8 m Max
1080150EG	597825	30.2 mm	2.1 m Max
1080200EG	597826	30.2 mm	2.4 m Max
1080075EG	597822	30.2 mm	1.65 m Max

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

