

115M slinghängare med standardfunktion



Pärnsvep 115M för normal last är idealisk för upphängning av stationära, oisolerade rörsystem inklusive CPVC-rör i sprinklersystem. En räfflad inläggsmutter underlättar vertikala justeringar och rundade kanter på basen (storlek 1/2" till 4") hindrar att rör kommer i kontakt med hängarens vassa kanter.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Kanternas form bidrar till att hindra att skarpa kanter kommer i kontakt med röret (dimension 1/2" till 4")

En fasthållen iläggsmutter garanterar att öglehängaren och muttern inte skiljs åt

Rekommenderas för upphängning av stationära oisolerade rörledningar

Tillverkad för användning av minimal stångstorlek enligt NFPA® för sprinklerledningar

Uppfyller amerikansk federal specification WW-H-171 (Typ 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 10)

SPECIFIKATIONER

Slutför: Förgransad

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Ytterdiameter (OD)	Stångstorlek (RS)	A.	B.
115M0050EG	597860	15	21.3 mm	M10	71 mm	28.6 mm


Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Ytterdiameter (OD)	Stångstorlek (RS)	A.	B.
115M0075EG	597870	20	26.9 mm	M10	75.9 mm	30.2 mm
115M0200EG	597910	50	60.3 mm	M10	108.6 mm	47.6 mm
115M0125EG	597890	32	42.4 mm	M10	90.6 mm	38.1 mm
115M0100EG	597880	25	33.7 mm	M10	82.5 mm	34.9 mm
115M0150EG	597900	40	48.3 mm	M10	96.7 mm	41.3 mm
115M0400EG	597940	100	114 mm	M10	192.5 mm	100.9 mm
115M0300EG	597930	80	89 mm	M10	166.3 mm	88.2 mm
115M0250EG	597920	65	76 mm	M10	150.8 mm	87.3 mm
115M0500EG	597950	125	140 mm	M12	232.7 mm	120 mm
115M0800EG	597970	200	219 mm	M12	327.1 mm	175.1 mm
115M0600EG	597960	150	165 mm	M12	286.6 mm	160.4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	C.	Ultimat statisk belastning (F)	Certifieringar
115M0050EG	597860	25.4 mm	5000N	ITB, cUL, UL
115M0075EG	597870	23.9 mm	5000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, UL, ITB
115M0200EG	597910	23.9 mm	5000N	cUL, UL, ITB, FM Approved, Pipe Hanger Components
115M0125EG	597890	24.1 mm	5000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, UL, ITB, cUL

Katalognummer	Artikelnummer	C.	Ultimat statisk belastning (F)	Certifieringar
115M0100EG	597880	24.1 mm	5000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, UL, ITB, cUL
115M0150EG	597900	24.1 mm	5000N	UL, ITB, cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components
115M0400EG	597940	48.9 mm	14000N	cUL, UL, ITB, FM Approved, Pipe Hanger Components
115M0300EG	597930	49.7 mm	14000N	ITB, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL, UL
115M0250EG	597920	50.8 mm	14000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL, ITB, UL
115M0500EG	597950	57.1 mm	20000N	ITB, cUL, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components
115M0800EG	597970	73.4 mm	20000N	cUL, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
115M0600EG	597960	84.1 mm	20000N	cUL, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

