

Hörnvinkelfäste med 2-2 hål



DESIGN

Används för att skapa metallramar med nVent CADDY Eistrut-profiler

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Hålstorlek (HS)	Tjocklek (T)
ZWA205S6	388761	1522745	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		14 mm	6 mm
ZW205	313380	1523187	Stål	Varmförzinkad	14 mm	6 mm
ZWA205EG	387652		Stål	Elektrogalvaniserad	14 mm	6 mm
ZWA205	387650	1522770	Stål	Varmförzinkad	14 mm	6 mm

Table 2/3


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	A.	B.	Skruv medföljer	Skruvdiameter (Sc)
ZWA205S6	388761	1522745	102 mm	86 mm	Nej	
ZW205	313380	1523187	102 mm	86 mm	Ja	10 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	A.	B.	Skruvmedföljer	Skruvdiameter (Sc)
ZWA205EG	387652		100 mm	95 mm	Nej	
ZWA205	387650	1522770	102 mm	86 mm	Nej	

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Skruvlängd (L)
ZWA205S6	388761	1522745	
ZW205	313380	1523187	25mm
ZWA205EG	387652		
ZWA205	387650	1522770	

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

