

Hörnkil med 2-2 hål



DESIGN

Används för att skapa metallramar med nVent CADDY Eristrut-profiler

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Orientering	Hålstorlek (HS)
ZWA207L	387675		Stål	Varmförzinkad	Vänster hand.	14 mm
ZW207	313400	1522705	Stål	Varmförzinkad	Höger hand.	14 mm
ZWA207	387670	1522655	Stål	Varmförzinkad	Höger hand.	14 mm
ZWA207EG	387671			Elektrogalvaniserad	Höger hand.	14 mm

Table 2/3


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Tjocklek (T)	A.	B.	Skruv medföljer
ZWA207L	387675		6 mm	106 mm	89 mm	Nej
ZW207	313400	1522705	6 mm	106 mm	89 mm	Ja

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Tjocklek (T)	A.	B.	Skruvmedföljer
ZWA207	387670	1522655	6 mm	106 mm	89 mm	Nej
ZWA207EG	387671			105 mm	90 mm	Nej

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)
ZWA207L	387675			
ZW207	313400	1522705	10 mm	25mm
ZWA207	387670	1522655		
ZWA207EG	387671			

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

