

2000 sats med stråklämmor



DESIGN

System för lätt last

Klämma och U-profil ingår

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad

Material: Stål

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)	A.	B.	C.
2300EG	570160	1500557	300mm	25 mm	25 mm	65 mm
2200EG	570140	1500555	200mm	25 mm	25 mm	65 mm
2400EG	570180	1500567	400mm	25 mm	25 mm	65 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	D.	E	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)
2300EG	570160	1500557	25 mm	30.5 mm	1700N	490N

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	D.	E	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)
2200EG	570140	1500555	25 mm	30.5 mm	1700N	490N
2400EG	570180	1500567	25 mm	30.5 mm	1700N	490N

Table 3/3


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning 3 (F3)
2300EG	570160	1500557	340N
2200EG	570140	1500555	340N
2400EG	570180	1500567	340N

Tjocklek (T):	2 mm
Skruvdiameter (Sc):	6
Hålstorlek (HS):	11 mm
Höjd (H):	12 mm
Bredd (W):	25 mm
Vridmoment (TQ):	30 N·m
Flänstjocklek (FT):	11 mm Max

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För säkert grepp måste profilen sträcka sig till den yttre kanten av varje balkklämma.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

