

2000 U-kanal stråklämma



DESIGN

För 2000-serien U-profiler

Måste monteras i par

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Flänstjocklek (FT)	A.	Skruvdiameter (Sc)
2025EG	570240	Stål	Elektro galvaniserad	11 mm Max	25 mm	6

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Vridmoment (TQ)
2025EG	570240	30 N·m

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

