


3000 sats med stråklämmor



DESIGN

System för medeltung last

Klämma och U-profil ingår

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad

Material: Stål

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)	Höjd (H)	Bredd (W)	Tjocklek (T)
3300EG	570410	1500573	300mm	15 mm	30 mm	2.5 mm
3400EG	570420	1500576	400mm	15 mm	30 mm	2.5 mm
3500EG	570430	1500578	500mm	15 mm	30 mm	2.5 mm
3600EG	570440	1500579	600mm	15 mm	30 mm	2.5 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Flänstjocklek (FT)	Hålstorlek (HS)	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)
---------------	---------------	----------	--------------------	-----------------	---------------------------	---------------------------


3300EG	570410	1500573	15 mm Max	13 mm	3700N	490N
3400EG	570420	1500576	15 mm Max	13 mm	3700N	490N
3500EG	570430	1500578	15 mm Max	13 mm	3700N	490N
3600EG	570440	1500579	15 mm Max	13 mm	3700N	490N

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning 3 (F3)
3300EG	570410	1500573	390N
3400EG	570420	1500576	390N
3500EG	570430	1500578	390N
3600EG	570440	1500579	390N

Skruvdiameter (Sc): 8
X: 10.5 x 25 mm
D.: 25 mm
Vridmoment (TQ): 30 N·m
E: 31.5 mm
A.: 40 mm
B.: 100 mm
C.: 150 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

