


3000 U-kanal



DESIGN

U-profil för medeltung last för användning med 3000-serien balkklämmor

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad

Material: Stål


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)	Höjd (H)	Bredd (W)	Tjocklek (T)
3004EG	570590	1511533	600mm	15 mm	30 mm	2.5 mm
3003EG	570580	1511532	500mm	15 mm	30 mm	2.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Hålstorlek (HS)	X	A.	B.
3004EG	570590	1511533	13 mm	10.5 x 25 mm	31.5 mm	25 mm
3003EG	570580	1511532	13 mm	10.5 x 25 mm	31.5 mm	25 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

