

310M Universell balkklämma, tjock klämma



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Universell balkklämma för tjocka balkar

SPECIFIKATIONER

Material: Gjutjärn

Yta: Elförzinkat

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Hålstorlek (HS)	Håltyp	Flänstjocklek (FT)	A
310M12	388890	1500738	12 mm	Gängat	31.8 mm Max	28.6 mm
310M10	389890	1500737	10 mm	Gängat	31.8 mm Max	28.6 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vridmoment (TQ)	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)
---------------	---------------	----------	-----------------	---------------------------	---------------------------

310M12	388890	1500738	15 N·m	4200N	3300N
310M10	389890	1500737	7 N·m	2200N	1100N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Ställskruven måste momentdras på I-balkens lutande sida.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

