

38 Offset Steel Eye Socket Rod Hanger



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Stominfästning som används för att förbinda hängstång med byggnadskonstruktion

Ger fullständig vertikal stångjustering

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Stångstorlek (RS)	Hålstorlek 1 (HS1)	Hålstorlek 2 (HS2)
038M0010EG	598290	Stål	Elektrogalvaniserad	M10	13 mm	6.7 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Höjd (H)	Bredd (W)	C.	D.	Statisk belastning
038M0010EG	598290	85 mm	29 mm	30.6 mm	19 mm	1112N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Lastklassning beroende av träkonstruktionens hållfasthet.

För 3/8" stav genom 2" rör, använd två modell #43 träskruv. För 3/8" stav genom 4" rör, använd en modell #42 1/2" x 3" sexkantskruv.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

