

4G16 Vridclips med skruv



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Stödjer elektriska armaturer från akustiktak

Inga verktyg krävs vid installation

Snabb, enkel och säker påvridningsmontering

Mutter säljs separat

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Färg	Flänstjocklek (FT)
4G16M16	171900	1500753	Spring Stål, Stål	nVent CADDY Armour	Grå	1.5 mm
4G16M25	176880	1500754	Spring Stål, Stål	nVent CADDY Armour	Grå	1.5 mm
4G16M11	178600	1500752	Spring Stål, Stål	nVent CADDY Armour	Grå	1.5 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Färg	Flänstjocklek (FT)
4G16M11WH	178620	1500726	Spring Stål, Stål	Lackad	Vit	1.5 mm
4G16M7	178590	1500747	Spring Stål, Stål	nVent CADDY Armour	Grå	1.5 mm
4G16M16WH	576940	1500727	Spring Stål, Stål	Lackad	Vit	1.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	T-rutnätsstorlek	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Statisk belastning
4G16M16	171900	1500753	24mm	6	16mm	220N
4G16M25	176880	1500754	24mm	6	25mm	220N
4G16M11	178600	1500752	24mm	6	11mm	220N
4G16M11WH	178620	1500726	24mm	6	11mm	220N
4G16M7	178590	1500747	24mm	6	7mm	220N
4G16M16WH	576940	1500727	24mm	6	16mm	220N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

