

5000 sats med stråklämmor



DESIGN

C-profilsystem

Balkklämma och profil ingår

SPECIFIKATIONER

Slutför: Varmförzinkad

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)	Kanaltyp	Stångstorlek (RS)	Flänstjocklek (FT)
5500HD	335020	1500626	500mm	E5	10	3 - 30 mm
5800HD	335040	1500628	800mm	E5	10	3 - 30 mm
5400HD	335010	1500625	400mm	E5	10	3 - 30 mm
5300HD	335000	1500624	300mm	E5	10	3 - 30 mm
5600HD	335030	1500627	600mm	E5	10	3 - 30 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vridmoment (TQ)
---------------	---------------	----------	-----------------

5500HD	335020	1500626	30 N·m
5800HD	335040	1500628	30 N·m
5400HD	335010	1500625	30 N·m
5300HD	335000	1500624	30 N·m
5600HD	335030	1500627	30 N·m

A	Statisk belastning 1 F1	Statisk belastning 2 F2
100 mm	3500 N	850 N
200 mm	1750 N	400 N
300 mm	1100 N	250 N
400 mm	800 N	200 N
500 mm	700 N	175 N
600 mm	500 N	125 N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

