

ADK Strut ändlock



nVent CADDY ADK Strut Endkapslar erbjuder en säker och snabb lösning för hantering av skarpa kanter på montageskenor. ADK-kapslarna sätts enkelt in i ändarna på fabriks- eller fältkapade montageskenor och hjälper till att förhindra potentiella skador orsakade av grova kanter på materialändarna. Dessutom fungerar denna enkla lösning med flera typer av montageskenprofil och finns i flera olika färger för att passa individuella applikationer.

DESIGN

Passar i ERISTRUT typ A profil

När de delas finns två ändlock för ERISTRUT -profil typ C

SPECIFIKATIONER

Material: Polyeten

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Färg	Typ av stag	Höjd (H)	Bredd (W)
ADK421GY	313308		Grå	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm
ADK421	313305	1522607	Blå	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	A.	B.	Tjocklek (T)
ADK421GY	313308		20.6 mm	8.5 mm	11.5 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	A.	B.	Tjocklek (T)
ADK421	313305	1522607	20.6 mm	8.5 mm	11.5 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

