

APX externt vertikalt väggfäste



DESIGN

Sadelstöd för C-profiler och stag

Komplett med fästen

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Kanaltyp	Typ av stag
APXE23EG	584710	1522784	Stål	Elektrogalvaniserad	E2L, E2, E3	
APXE01EG	584715	1522783	Stål	Elektrogalvaniserad	E0L, E0, E1	
APXE4STRUTEG	584725	1522787	Stål	Elektrogalvaniserad	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)
APXSTRUTS6	584820		Rostfritt stål 316 (en 1,4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)

Table 2/3


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Tjocklek (T)	A.
APXE23EG	584710	1522784	114 mm	50 mm	5 mm	36 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Tjocklek (T)	A.
APXE01EG	584715	1522783	114 mm	50 mm	5 mm	31 mm
APXE4STRUTEG	584725	1522787	144 mm	70 mm	5 mm	43 mm
APXSTRUTS6	584820		144 mm	70 mm	6 mm	43 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	B.	C.
APXE23EG	584710	1522784	12 mm	19 mm
APXE01EG	584715	1522783	12 mm	19 mm
APXE4STRUTEG	584725	1522787	12 mm	19 mm
APXSTRUTS6	584820		12 mm	19 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

