

APY externt horisontellt väggfäste



DESIGN

Sadelstöd för sidmontering av C-profiler och stag

Komplett med fästen

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Kanaltyp	Typ av stag	Höjd (H)
APYSTRUTS6	584840	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYE23EG	584740	Stål	Elektrogalvaniserad	E2L, E2, E3		40 mm
APYE4STRUTEG	584751	Stål	Elektrogalvaniserad	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYE01EG	584758	Stål	Elektrogalvaniserad	E0L, E0, E1		40 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	Tjocklek (T)	A.	B.	C.
APYSTRUTS6	584840	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	Tjocklek (T)	A.	B.	C.
APYE23EG	584740	124 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APYE4STRUTEG	584751	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm
APYE01EG	584758	124 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

