


Balkklämma med vridbart fäste



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Svivelbalkklämma

Passar för montering på lutande stålkonstruktioner

M10 mutter och bricka ingår

SPECIFIKATIONER

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Slutför	Flänstjocklek (FT)	Vridmoment (TQ)	Vinkel 1 (a1)
HB2	336030	1511500	Elektrogalvaniserad	24 mm Max	6 N·m	45 ° Min
HB2HD	336040	1511502	Varmförzinkad	24 mm Max	6 N·m	45 ° Min

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vinkel 2 (a2)
---------------	---------------	----------	---------------

HB2	336030	1511500	30 ° Max
HB2HD	336040	1511502	30 ° Max

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Ställskruven måste momentdras på I-balkens lutande sida.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

