

Bultens expansionsankare



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Kilankare för tung last

För betong med och utan sprickor

Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand

Godkänd för användning i Seismic design kategori C1 & C2 (för borrdiameter 8 mm och mer)

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Gängstorlek (TS)	Längd (L)	Inbäddningsdjup
SABM8010	400408	Stål	Elektro galvaniserad	M8	75mm	55 mm
SABM8050	400409	Stål	Elektro galvaniserad	M8	115mm	55 mm
SABM8050S6	401151	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		M8	115mm	55 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Gångstorlek (TS)	Längd (L)	Inbäddningsdjup
SABM10010	400410	Stål	Elektrogalvaniserad	M10	90mm	68 mm
SABM10010S6	401152	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		M10	90mm	68 mm
SABM10050	400411	Stål	Elektrogalvaniserad	M10	135mm	68 mm
SABM10050S6	401153	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		M10	135mm	68 mm
SABM12015	402170	Stål	Elektrogalvaniserad	M12	110mm	80 mm
SABM12050	401158	Stål	Elektrogalvaniserad	M12	150mm	80 mm
SABM16025	402171	Stål	Elektrogalvaniserad	M16	145mm	97 mm
SABM20030	402446	Stål	Elektrogalvaniserad	M20	167mm	114 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A.	Borrkronans diameter
SABM8010	400408	9 mm	8mm
SABM8050	400409	49 mm	8mm
SABM8050S6	401151	49 mm	8mm
SABM10010	400410	10 mm	10mm
SABM10010S6	401152	10 mm	10mm
SABM10050	400411	55 mm	10mm
SABM10050S6	401153	55 mm	10mm
SABM12015	402170	14 mm	12mm
SABM12050	401158	54 mm	12mm

Katalognummer	Artikelnummer	A.	Borrkronans diameter
SABM16025	402171	28 mm	16mm
SABM20030	402446	32 mm	20mm

Karaktäristiska axiella laster från ETA-12/0397		
Artikelnummer	Sprucken Betong C20/25	Icke sprucken betong C20/25
SABM8010	2.4 kN	3.6 kN
SABM8050	2.4 kN	3.6 kN
SABM10010	4.3 kN	7.6 kN
SABM10050	4.3 kN	7.6 kN
SABM12015	7.6 kN	11.9 kN
SABM12050	7.6 kN	11.9 kN
SABM16025	11.9 kN	16.7 kN
SABM20030	14.3 kN	23.8 kN
SABM8010S6	2.4 kN	4.3 kN
SABM8050S6	2.4 kN	4.3 kN
SABM10010S6	4.3 kN	7.6 kN
SABM10050S6	4.3 kN	7.6 kN

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

