

Expansionsankare, osprucken betong



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Kilankare för tung last

För betong utan sprickor

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad

Material: Stål


Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Gängstorlek (TS)	Längd (L)	Inbäddningsdjup	A.	Borrkronans diameter
CAH10070	402607	M10	70mm	60 mm	3 mm	10mm
CAH08060	402602	M8	60mm	47 mm	3 mm	8mm

Karakteristiska axiella laster från ETA-05/0242

Artikelnummer	Sprucken Betong C20/25	Icke sprucken betong C20/25
CAH08060	-	4.8 kN
CAH10070	-	6.4 kN

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

