

BSZ-M betongskruv



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand

ETA godkänd för fastsättning i sprucken och intakt betong

Används i betong med gängad stång

Flyttningabara ankare är idealiska för tillfälliga fastsättningar

Godkänd för användning i Seismic design kategori C1

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Skruvlängd (L)	Stångstorlek (RS)	Sexkantigt mått	Borrkronans diameter
BSZM6X55EG	402695	55mm	8, 10	13mm	6mm
BSZM6X35EG	402690	35mm	8, 10	13mm	6mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Inbäddningsdjup	Vridmoment (TQ)
BSZM6X55EG	402695	55 mm	10 N·m
BSZM6X35EG	402690	35 mm	10 N·m

Karakteristiska axiella laster från ETA-20/0046

Artikelnummer	Sprucken Betong C20/25	Icke sprucken betong C20/25	Standard bädddjup
BSZM6X35EG	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZM6X55EG	4.62 kN	6.61 kN	55 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

