

BSZ-SU betongskruv



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand

ETA godkänd för fastsättning i sprucken och intakt betong

Godkänd för användning i Seismic design kategori C1 (alla storlekar)

Godkänd för användning i Seismic design kategori C2 (för borrhåtdiameter 8 mm och mer)

Flyttningabara ankare är idealiska för tillfälliga fastsättningar

Atlantis finish har överlägset korrosionsskydd (upp till C3-miljö enligt EN ISO 9223 och 9224)

Atlantis finish är lämplig för utomhusinstallation

SPECIFIKATIONER

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Slutför	Borrhåtdiameter	Skruvlängd (L)	Inbäddningsdjup
BSZSU06040ZL	402605	Atlantis	6mm	40mm	35 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Slutför	Borrkronans diameter	Skruvlängd (L)	Inbäddningsdjup
BSZSU08070ZL	402610	Atlantis	8mm	70mm	65 mm
BSZSU12110ZL	402625	Atlantis	12mm	110mm	105 mm
BSZSU06040EG	402635	Elektrogalvaniserad	6mm	40mm	35 mm
BSZSU08070EG	402645	Elektrogalvaniserad	8mm	70mm	65 mm
BSZSU12110EG	402663	Elektrogalvaniserad	12mm	110mm	105 mm
BSZSU06050ZL	402606	Atlantis	6mm	50mm	35 mm
BSZSU10100ZL	402615	Atlantis	10mm	100mm	85 mm
BSZSU06050EG	402640	Elektrogalvaniserad	6mm	50mm	35 mm
BSZSU10100EG	402650	Elektrogalvaniserad	10mm	100mm	85 mm
BSZSU10120ZL	402620	Atlantis	10mm	120mm	85 mm
BSZSU10120EG	402658	Elektrogalvaniserad	10mm	120mm	85 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A.	Vridmoment (TQ)	Certifieringar
BSZSU06040ZL	402605	5 mm	10 N·m	CE, 20-0494, CE, 20-0046
BSZSU08070ZL	402610	5 mm	20 N·m	CE, 20-0046, VdS
BSZSU12110ZL	402625	5 mm		CE, 20-0046, VdS
BSZSU06040EG	402635	5 mm	10 N·m	CE, 20-0046, CE, 20-0494
BSZSU08070EG	402645	5 mm	20 N·m	CE, 20-0046, VdS
BSZSU12110EG	402663	5 mm		CE, 20-0046, VdS

Katalognummer	Artikelnummer	A.	Vridmoment (TQ)	Certifieringar
BSZSU06050ZL	402606	15 mm	10 N·m	CE, 20-0494, CE, 20-0046
BSZSU10100ZL	402615	15 mm	30 N·m	CE, 20-0046, VdS
BSZSU06050EG	402640	15 mm	10 N·m	CE, 20-0046, CE, 20-0494
BSZSU10100EG	402650	15 mm	30 N·m	CE, 20-0046, VdS
BSZSU10120ZL	402620	35 mm	30 N·m	CE, 20-0046, VdS
BSZSU10120EG	402658	35 mm	30 N·m	CE, 20-0046, VdS

Karakteristiska axiella laster från ETA-20/0046			
Artikelnummer	Sprucken Betong C20/25	Icke sprucken betong C20/25	Standard bädddjup
BSZSU06040xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU06050xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU08070xx	5.88 kN	8.41 kN	65 mm
BSZSU10100xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU10120xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU12110xx	12.51 kN	17.87 kN	105 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

