

C-kanals balkklämma med U-bult



DESIGN

Balkklämma för C-profiler

Komplett med plåt, U-bult och fästen

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad

Material: Stål

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Kanaltyp	Stångstorlek (RS)	Flänstjocklek (FT)	Bredd (W)
BCE03	585120	1500722	E0L, E0, E1, E2L, E2, E3	6	16 mm Max	60 mm
BCE4	585110	1500660	E4, E5	8	16 mm Max	70 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Tjocklek (T)	A.	B.	C.
BCE03	585120	1500722	4 mm	20 mm	36 mm	70 mm
BCE4	585110	1500660	6 mm	24 mm	39 mm	100 mm


Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning
BCE03	585120	1500722	1250N
BCE4	585110	1500660	2400N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last är beroende av typ och längd för profilen.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

