

C-ES-kabel till vertikal flänsklämma



DESIGN

För upphängning av enskild kabel

Fästs mot balkflänsar, vinkeljärn, bjälkar och andra konstruktionsstöd

SPECIFIKATIONER

Yta: Varmförzinkad

Material: Stål

Table 1/1


Katalognummer	Artikelnummer	Ytterdiameter (OD)	A	Vridmoment (TQ)
C12ES	337000	6 - 12 mm	43 mm	2 N·m
C16ES	337010	12 - 16 mm	43 mm	2 N·m
C20ES	337020	16 - 20 mm	43 mm	2 N·m
C24ES	337030	20 - 24 mm	43 mm	2 N·m
C28ES	337040	24 - 28 mm	43 mm	2 N·m
C32ES	337050	28 - 32 mm	43 mm	2 N·m

Katalognummer	Artikelnummer	Ytterdiameter (OD)	A	Vridmoment (TQ)
C36ES	337060	32 - 36 mm	43 mm	2 N·m
C40ES	337070	36 - 40 mm	43 mm	2 N·m
C44ES	337080	40 - 44 mm	43 mm	4 N·m
C48ES	337090	44 - 48 mm	43 mm	4 N·m
C52ES	337100	48 - 52 mm	43 mm	4 N·m
C56ES	337110	52 - 56 mm	43 mm	4 N·m
C60ES	337120	56 - 60 mm	43 mm	4 N·m
C64ES	337130	60 - 64 mm	43 mm	4 N·m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Skruven är elgalvaniserad på klämmor med ytterdiameter upp till 40 mm.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

