

Buntbandshållare med flänsklämma



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Används för upphängning av kablar i balkflänsar

Endast hammare krävs för montering

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Flänstjocklek (FT)	A.
2H4CT	178510	1511360	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	2 - 3 mm	9 mm
4H1318CT	178545		Fjäderstål	nVent CADDY rustning	21 - 28 mm	9 mm
4H24CT	178520	1511362	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	3 - 8 mm	9 mm
4H24CTR5	191021	1500709	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	3 - 8 mm	9 mm


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Flänstjocklek (FT)	A.
4H24CTS1	160500		Rostfritt stål 301 (en 1,4310)		3 - 8 mm	9 mm
4H58CT	178530	1511364	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	8 - 14 mm	9 mm
4H58CTR5	191022	1500717	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	8 - 14 mm	9 mm
4H58CTS1	170430	1500637	Rostfritt stål 301 (en 1,4310)		8 - 14 mm	9 mm
4H58CTSP25	172360	1511374	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	8 - 14 mm	9 mm
4H912CT	178540	1511366	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	14 - 20 mm	9 mm
4H912CTR5	191023	1500721	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	14 - 20 mm	9 mm
4H912CTS1	170700	1500645	Rostfritt stål 301 (en 1,4310)		14 - 20 mm	9 mm
4H912CTSP25	172390	1511376	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	14 - 20 mm	9 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	B.	Statisk belastning	Certifieringar
2H4CT	178510	1511360	2 mm	150N	ITB
4H1318CT	178545		2 mm	150N	
4H24CT	178520	1511362	2 mm	150N	ITB
4H24CTR5	191021	1500709	2 mm	150N	
4H24CTS1	160500		2 mm	150N	
4H58CT	178530	1511364	2 mm	150N	ITB
4H58CTR5	191022	1500717	2 mm	150N	
4H58CTS1	170430	1500637	2 mm	150N	

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	B.	Statisk belastning	Certifieringar
4H58CTSP25	172360	1511374	2 mm	150N	
4H912CT	178540	1511366	2 mm	150N	ITB
4H912CTR5	191023	1500721	2 mm	150N	
4H912CTS1	170700	1500645	2 mm	150N	
4H912CTSP25	172390	1511376	2 mm	150N	

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

