


Utskjutningsarm med E0-kanal



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Perforerad, kallvalsad

Spårad ryggplåt

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad

Material: Stål


Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)
CE015H0180EG	599885		180mm
CE015H0240EG	599890		240mm
CE015H0300EG	599900	1522608	300mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)
CE015H0360EG	599905		360mm
CE015H0420EG	599910		420mm
CE015H0540EG	599920	1522633	540mm
CE015H0660EG	599925		660mm
CE015H0780EG	599930		780mm

Tjocklek (T):	1.5 mm
E:	6 mm
JA:	8.5 x 20 mm
Hålstorlek (HS):	10.5 mm
X:	11 x 18 mm
C.:	15.5 mm
B.:	27 mm
A.:	30 mm
Bredd (W):	40 mm
D.:	60 mm
Höjd (H):	120 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

