

Utskjutningsarm med EOL-kanal



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Perforerad, kallvalsad

Spårad ryggplåt

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad

Material: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)
CE0L13H0300EG	599880	1522647	300mm
CE0L13H0180EG	599879		180mm


Tjocklek (T): 1.25 mm

E: 4 mm

JA: 8.5 x 20 mm

Hålstorlek (HS):	10.5 mm
X:	11 x 18 mm
C.:	15.5 mm
A.:	18 mm
B.:	27 mm
Bredd (W):	40 mm
D.:	60 mm
Höjd (H):	120 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

