


Utskjutande arm med E2-kanal



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Perforerad, kallvalsad

Spårad rygglåt

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad

Material: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)
CE224H0200EG	597500	1522635	200mm
CE224H0300EG	597510	1522637	300mm





Tjocklek (T): 2.4 mm

E: 4 mm

Hålstorlek (HS): 5 mm

X:	11 x 18 mm
JA:	11 x 27 mm
C.:	15.5 mm
A.:	20 mm
B.:	34 mm
Bredd (W):	40 mm
D.:	50 mm
Höjd (H):	120 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

