

Fribärande arm med E4-kanal



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Perforerad, kallvalsad

Spårad ryggplåt

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad

Material: Stål




Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)
CE420H0200EG	599935		200mm
CE420H0300EG	599950		300mm
CE420H0350EG	599960		350mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)
CE420H0450EG	599970		450mm
CE420H0550EG	599980	1522643	550mm
CE420H0650EG	599990	1522645	650mm
CE420H0800EG	599995		800mm

Tjocklek (T): 2 mm
E: 6 mm
X: 11 x 18 mm
JA: 14 x 27 mm
C.: 15.5 mm
B.: 38 mm
Bredd (W): 40 mm
A.: 40 mm
D.: 50 mm
Höjd (H): 120 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

