

KTR kedja



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Mångsidig dubbel öglekedja utan svets

Uppfyller DIN 5686

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad

Material: Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)	A.	B.	D.
CHK22K	385860	1500502	30m	28 mm	9 mm	2 mm
CHK25K	385870	1500503	30m	31 mm	10 mm	2.2 mm
CHK27K	385880	1500504	30m	35 mm	11 mm	2.5 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)	A.	B.	D.
CHK30K	385890	1500505	30m	39 mm	12.5 mm	2.8 mm
CHK32K	385900	1500509	25m	41 mm	14 mm	3.1 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning
CHK22K	385860	1500502	400N
CHK25K	385870	1500503	500N
CHK27K	385880	1500504	700N
CHK30K	385890	1500505	900N
CHK32K	385900	1500509	1200N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

