

CHN-kedja



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Rund länkkedja

Uppfyller DIN 5685

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Längd (L)	A.
CHN13KSP	591410	7994059	Stål	Elektrogalvaniserad	100m	22 mm
CHN13K	386780	7994060	Stål	Elektrogalvaniserad	30m	22 mm
CHN15K	385910	1500580	Stål	Elektrogalvaniserad	30m	24 mm
CHN15KS4	591500	1500523	Rostfritt stål 304 (en 1,4301)		30m	24 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Längd (L)	A.
CHN17KS4	591510	1500551	Rostfritt stål 304 (en 1,4301)		30m	26 mm
CHN17K	385920	1500581	Stål	Elektrogalvaniserad	30m	26 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	B.	D.	Statisk belastning	Certifieringar
CHN13KSP	591410	7994059	3.5 mm	2 mm	200N	
CHN13K	386780	7994060	3.5 mm	2 mm	200N	ITB
CHN15K	385910	1500580	4.5 mm	2.5 mm	300N	ITB
CHN15KS4	591500	1500523	4.5 mm	2.5 mm	300N	ITB
CHN17KS4	591510	1500551	5.5 mm	3 mm	400N	ITB
CHN17K	385920	1500581	5.5 mm	3 mm	400N	ITB

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

