

Drop-in ankare



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Invändig gänga ger enkel borttagning och service

Monteras plant eller innanför basytan

Lämplig för redundanta icke-strukturella system på sprucken och icke sprucken betong

Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Hålstorlek (HS)	Längd (L)
CAM6030	593180	1507719	Stål	Elektrogalvaniserad	6 mm	30mm
CAM8030S6	401154	1507709	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		8 mm	30mm
CAM8030	593190	1507724	Stål	Elektrogalvaniserad	8 mm	30mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Hålstorlek (HS)	Längd (L)
CAM10040	593200	1507716	Stål	Elektrogalvaniserad	10 mm	40mm
CAM10040S6	401155	1507704	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		10 mm	40mm
CAM12050	400415	1507717	Stål	Elektrogalvaniserad	12 mm	50mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Borrkronans diameter	Certifieringar
CAM6030	593180	1507719	8mm	CE, 14-0135, CE, 14-0068
CAM8030S6	401154	1507709	10mm	CE, 14-0068, VdS
CAM8030	593190	1507724	10mm	CE, 14-0068, VdS, CE, 14-0135
CAM10040	593200	1507716	12mm	CE, 14-0068, FM Approved, Anchor, VdS, CE, 14-0135
CAM10040S6	401155	1507704	12mm	CE, 14-0068, VdS
CAM12050	400415	1507717	15mm	CE, 14-0068, FM Approved, Anchor, VdS, CE, 14-0135


Karakteristiska axiella laster från ETA 14-0135

Artikelnummer	Sprucken Betong C20/25	Ikke sprucken betong C20/25	Standard bädddjup
CAM6030	-	2.50 kN	25 mm
CAM8030	-	3.30 kN	30 mm
CAM10040	-	4.40 kN	40 mm
CAM12050	-	6.10 kN	50 mm
CAM8030S6	-	-	-
CAM10040S6	-	-	-

Karakteristiska axiella laster från ETA 14-0068 - för redundanta icke-strukturella system

Artikelnummer	Sprucken Betong C20/25	Icke sprucken betong C20/25	Standard bädddjup
CAM6030	0.80 kN	0.80 kN	25 mm
CAM8030	1.20 kN	1.20 kN	30 mm
CAM10040	1.70 kN	1.70 kN	40 mm
CAM12050	2.60 kN	2.60 kN	50 mm
CAM8030S6	1.20 kN	1.20 kN	25 mm
CAM10040S6	1.70 kN	1.70 kN	40 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

