

## EBC-balkklämma



### CERTIFIERINGAR



### DESIGN

Enkel montering mot balkflänsar

Ett 10,5 mm genomgående hål gör det möjligt att använda M6, M8 eller M10 gängstång för att fästa statisk belastning till 450N

Med tre gängade M6-hål för att fästa elektriska lådor direkt på balkens sida eller botten

### SPECIFIKATIONER

**Slutför:** nVent CADDY rustning

**Material:** Fjäderstål

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Stångstorlek (RS)	Hålstorlek (HS)	Flänstjocklek (FT)	Vridmoment (TQ)
EBC	170380	1511400	6	10.5 mm	16 mm Max	20 N·m
EBCSP25	172430	1511402	6	10.5 mm	16 mm Max	3 N·m


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning
EBC	170380	1511400	450N
EBCSP25	172430	1511402	450N

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Ställskruven måste momentdras på I-balkens lutande sida.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

