

# ECN universalmutter



## DESIGN

Universell profilmutter för C-profiler

## SPECIFIKATIONER

**Slutför:** Elektrogalvaniserad

**Material:** Stål

Table 1/1


| Katalognummer | Artikelnummer | Kanaltyp                     | Stångstorlek (RS) | Tjocklek (T) | A.    | B.    |
|---------------|---------------|------------------------------|-------------------|--------------|-------|-------|
| ECNUNI08      | 585440        | E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 | 8                 | 4 mm         | 24 mm | 15 mm |
| ECNUNI10      | 585450        | E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 | 10                | 4 mm         | 24 mm | 15 mm |
| ECNUNI06      | 585430        | E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 | 6                 | 4 mm         | 24 mm | 15 mm |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Glidkraften F2 är begränsad till 600 N för alla typer av muttrar och T-bultar för C-kanalsystem.

| Nuts and T-Bolts for C-channel System |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| C-Channel Type                        | Pullout Force F1 |
| E0                                    | 1100 N           |
| E0L                                   | 800 N            |
| E1                                    | 2300 N           |
| E2                                    | 1200 N           |
| E2L                                   | 1200 N           |
| E3                                    | 1300 N           |
| E4                                    | 1300 N           |

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

