

# PX NI Rörklämma med utvändig gänga, S316, 87–92 mm OD, 1/2" Gänga, 31 mm

## KATALOGNUMMER

**PXN092S6**



## DESIGN

Inkluderar invändig/utvändig kombinationsmutter

Extra kraftig

## PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 577580

Mutter ingår: Ja

Material: Rostfritt stål 316 (en 1,4401)

Ytterdiameter (OD): 87 - 92 mm

Rörstorlek: 3"

NB/DN: 80

Stångstorlek (RS): M10

Gewinde (G): 1/2"

Bredd (W): 31 mm


Tjocklek (T): 2 mm

Skruvdiameter (Sc): 8

Skruvlängd (L): 25mm

Statisk belastning: 2500N

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

