

nVent CADDY Speed Link SLK med pinne, 1,5 mm Vajer, 10 m längd

KATALOGNUMMER

SLK15L10T



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad pinne

För infästning mot distanshål i olika konstruktioner eller hänganordningar

Idealisk för upphängning av belysningsarmaturer

Finns även i utförande med Y-tamp

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 196526

Material: Stål;Zinklegering;Polypropylen

Slutför: Elektrogalvaniserad

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 5:01

Överensstämmer med.: SMACNA HVAC-DCS

Vajerns diameter: 1.5 mm

Vajerns längd: 10m

A.: 39 mm

B.: 5 mm

Statisk belastning: 195N


Höjd (H): 55 mm

Bredd (W): 19 mm

Tjocklek (T): 12.5 mm

Vinkel (a): 90 ° Max

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

