

USC Universell stagklämma för rör/kanal, EG, 38,4–40,6 mm OD

KATALOGNUMMER

USC040EG



DESIGN

Består av två klämmor, mutter och bult

Passar i öppna sidan av stagprofil

Uppfyller Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 59)

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 712100

Material: Stål

Yta: Elförzinkat


Ytterdiameter (OD): 38.4 - 40.6 mm

Bredd (W): 32 mm

Tjocklek (T): 2 mm

Statisk belastning: 2670N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

