

EM-HEX stångkoppling



SPECIFIKATIONER


Slutför: Elektrogalvaniserad

Material: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Stångstorlek (RS)	Längd (L)	Statisk belastning
025M16EG	592336	M16	30mm	7000N
025M10EG	592350	M10	30mm	2800N
025M8EG	592340	M8	30mm	1800N
025M6EG	592305	M6	30mm	900N
025M12EG	592335	M12	30mm	4000N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

