

Flänsad drop-in ankare



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Invändig gänga ger enkel borttagning och service

Monteras plant för standardinbäddning

Lämplig för redundanta icke-strukturella system på sprucken och icke sprucken betong

Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand

Förlutningsring gör spolningsinstallationen enklare genom att bidra till konsekvent förankringsdjup och enkel inriktning av gängade stavar.

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad

Material: Stål

Table 1/1


Katalognummer	Artikelnummer	Hålstorlek (HS)	Längd (L)	Borrkronans diameter (Ø)	Certifieringar
LAM625	589890	6 mm	25mm	8 mm	CE, 14-0068, CE, 14-0135

Katalognummer	Artikelnummer	Hålstorlek (HS)	Längd (L)	Borrkronans diameter (Ø)	Certifieringar
LAM830	574410	8 mm	30mm	10 mm	CE, 14-0135, CE, 14-0068, VdS
LAM1040	574420	10 mm	40mm	12 mm	CE, 14-0068, VdS, CE, 14-0135
LAM1250	574430	12 mm	50mm	15 mm	CE, 14-0135, CE, 14-0068, VdS

Karakteristiska axiella laster från ETA 14-0135			
Artikelnummer	Sprucken Betong C20/25	Ikke sprucken betong C20/25	Standard bädddjup
LAM625	-	2.44 kN	25 mm
LAM830	-	3.21 kN	30 mm
LAM1040	-	4.23 kN	40 mm
LAM1250	-	5.92 kN	50 mm

Karakteristiska axiella laster från ETA 14-0068 - för redundanta icke-strukturella system			
Artikelnummer	Sprucken Betong C20/25	Ikke sprucken betong C20/25	Standard bädddjup
LAM625	0.80 kN	0.80 kN	25 mm
LAM830	1.20 kN	1.20 kN	30 mm
LAM1040	1.70 kN	1.70 kN	40 mm
LAM1250	2.60 kN	2.60 kN	50 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

