

Platt T-platta med fyra hål



DESIGN

Används för att skapa metallramar med nVent CADDY Eristrut-profiler

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Hålstorlek (HS)	Tjocklek (T)
ZEA108S6	388701		Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		14 mm	6 mm
ZEA108EG	378581			Elektrogalvaniserad	14 mm	6 mm
ZE108	313080	1523136	Stål	Varmförzinkad	14 mm	6 mm
ZEA108	387580		Stål	Varmförzinkad	14 mm	6 mm

Table 2/3


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	A.	B.	Skruv medföljer	Skruvdiameter (Sc)
ZEA108S6	388701		138 mm	90 mm	Nej	
ZEA108EG	378581		135 mm	87.5 mm	Nej	

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	A.	B.	Skruvmedföljer	Skruvdiameter (Sc)
ZE108	313080	1523136	138 mm	90 mm	Ja	10 mm
ZE108	387580		138 mm	90 mm	Nej	

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Skruvlängd (L)
ZE108S6	388701		
ZE108EG	378581		
ZE108	313080	1523136	25mm
ZE108	387580		

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

