

FPN Universalankare



DESIGN

Expansionsfixering för trä eller fiber-/gipsskivor

För användning i betong, tegel och lättbetong

SPECIFIKATIONER

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 5:01

Material: Nylon

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Längd	Borrkronans diameter	Borrhålets djup	Statisk belastning 1
FPN10	570730	6 - 8 mm	50mm	10mm	60mm	1500N
FPN12	570740	8 - 10 mm	60mm	12mm	70mm	1800N

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statisk belastning 2	Statisk belastning 3
FPN10	570730	850N	800N
FPN12	570740	950N	800N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Se statisk belastning 1 för förankring i betong C20/25 utan sprickor. Se statisk belastning 2 för förankring i massivt tegel Mz 20. Se statisk belastning 3 för förankring i massivt sandstensblock KS 20.

Statiska laster beräknas med maximal skruvdiameter.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

